

**Ansell****Paire de gants HyFlex® 11-618, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094260 10
GTIN	10076490489448
Classe d'article	04P

**Description****Exécution:**

**HyFlex® 11-618.** Gants extrêmement fins mais robustes grâce à la technique de tricot à **jaugé 18**. Conviennent notamment aux tâches d'assemblage simples mais exigeant une grande précision, à l'assemblage final de moteurs électriques, climatiseurs, faisceaux de câbles.

**Exécution - Descriptif:**

**Gants fins en maille fine** pour travaux de montage légers exigeant toutefois une haute précision.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Respirabilité	Excellent
Préhension à l'huile	Bon
Matériau revêtement	PU

Sans silicone	non
Protection contre la chaleur	Non disponible
Sensibilité	Excellent
Sans DMF	non
Préhension à l'humidité	Moyen
Taille des gants	10
Ajustement	Excellent
Série	HyFlex®
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique
EN 388	3121X
Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	195 mm
Couleur	Noir / bleu
Poids	7,4 g
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Matière	PU
Classe de protection anti-coupure	EF
Type de produit	Gants multi-usages