

**Ansell****Paire de gants HyFlex® 11-618, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094260 11
GTIN	10076490488786
Classe d'article	04P

**Description****Exécution:**

**HyFlex® 11-618.** Gants extrêmement fins mais robustes grâce à la technique de tricot à **jaugé 18**. Conviennent notamment aux tâches d'assemblage simples mais exigeant une grande précision, à l'assemblage final de moteurs électriques, climatiseurs, faisceaux de câbles.

**Exécution - Descriptif:**

**Gants fins en maille fine** pour travaux de montage légers exigeant toutefois une haute précision.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Taille des gants	11
Sans silicone	non
Sans DMF	non

Respirabilité	Excellent
Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'humidité	Moyen
Ajustement	Excellent
Sensibilité	Excellent
Préhension à l'huile	Bon
Matériau revêtement	PU
Série	HyFlex®
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique
EN 388	3121X
Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	195 mm
Couleur	Noir / bleu
Poids	7,4 g
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Matière	PU
Classe de protection anti-coupure	EF
Type de produit	Gants multi-usages