

Garant

Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet



Données de commande

N° commande	914220
GTIN	4045197492265
Classe d'article	91Y

Description

Adapté(s) pour :

A partir de l'année de construction **08 / 2008** pour les **portes battantes et coulissantes du groupe de produits Armoire à outils (sauf 942951 – voir 914231)**, les **portes battantes et coulissantes du groupe de produits Armoires (sauf les armoires vestiaires et à casiers – voir 914221; Info Point 948005; 948010; 950955, Office Station 948800 – 948815, 951700 – 951715, armoires HOLEX 949521 et 959000)**. **Portes battantes et coulissantes des groupes 97 et 98 (exception: Tool24 et armoires de sécurité)**. **Groupe 99 – Rayonnages lourds (jeux de portes battantes 993320 – 993330)**.

A partir de l'année de construction **08/2016** pour les armoires ESD 927735; 927755; 972380.

Livraison:

Poignée coulissante avec patte de fermeture droite (avec 2 rondelles de blocage pour fixation des barres de fermeture). La poignée est fixée dans le caisson par une fermeture à baïonnette. Tout autre matériel de fixation est inutile.

Description technique

Adapté pour	Portes battantes et portes coulissantes des groupes 94, 95, 97, 98, 99
Matériel de montage fourni	oui
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible	oui

Type de fermeture	pour recevoir une serrure à cylindre
Aucun autre matériel de fixation nécessaire	oui
Barillet extractible non fourni	oui
Forme patte de fermeture	droite
Possibilité de remplacement du barillet extractible	oui
Matériau poignée	Plastique
Couleur	noir
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO	oui
Livraison	avec 2 rondelles de fixation sur la barre de fermeture
Longueur patte de fermeture	40 mm
Avec zone d'inscription	oui
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction	Août 2008
Ne convient pas pour	942951; armoires vestiaires et à casiers; armoires asecos
Largeur patte de fermeture	26 mm
Type de produit	Poignées