

Garant**Alésoir à main Configurable, non revêtu, Ø nom. DC: 3,2mm****Données de commande**

N° commande	160200 3,2
GTIN	4045197926463
Classe d'article	10N

Description**Exécution:**

Avec **hélice à gauche** 7– 8° et entrée longue sur 1/4 de la longueur de coupe. Nombre de dents pair avec pas différentiel pour un alésage rond et exempt de facettes. Le listel rode l'alésage et guide l'alésoir.

Alésoirs à main **rectifiés pour ajustement suivant vos indications.**

Utilisation:

Pour trous débouchants (pas pour les trous borgnes). Conviennent également pour l'alésage avec coupe interrompue.

Description technique

Ø nom. D _c	3,2 mm
Carré corps □	2,4 mm
Longueur totale L	66 mm
Longueur de coupe L _c	33 mm
Longueur de col L ₁	46 mm
Nombre de dents Z	6
Plage de Ø	3,001 - 3,3 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 206 B
Angle d'hélice	7-8 degré

Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		