

Garant
Alésoir à main Configurable, non revêtu, Ø nom. DC: 4mm

Données de commande

N° commande	160200 4
GTIN	4045197926487
Classe d'article	10N

Description
Exécution:

Avec **hélice à gauche** 7– 8° et entrée longue sur 1/4 de la longueur de coupe. Nombre de dents pair avec pas différentiel pour un alésage rond et exempt de facettes. Le listel rode l'alésage et guide l'alésoir.

Alésoirs à main **rectifiés pour ajustement suivant vos indications.**

Utilisation:

Pour trous débouchants (pas pour les trous borgnes). Conviennent également pour l'alésage avec coupe interrompue.

Description technique

Ø nom. D _c	4 mm
Nombre de dents Z	6
Longueur de col L ₁	52 mm
Longueur totale L	76 mm
Carré corps □	3 mm
Plage de Ø	3,601 - 4,2 mm
Longueur de coupe L _c	38 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 206 B
Angle d'hélice	7-8 degré

Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		