

Calibre pour rainures avec tolérance chiffrée, Type: A



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 484410 A |
| GTIN | 2050001956637 |
| Classe d'article | 48B |

Description

IMPORTANT: l'article est configurable

Dim. nominales: 3.001 - 5.999 mm, Intervall: 0,001

Qualité: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Plage de tolérance: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZA; ZB; ZC

Exécution:

Pour dimensions intermédiaires ou tolérance chiffrée.

Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N'ENTRE PAS. Côté ENTRE avec **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.

Utilisation:

Pour le contrôle d'ajustements plats, par ex. de rainures.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

Remarque(s):

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 3,001 – 5,999

Type B = 6,001 – 8,999

Type C = 9,001 – 12,999

Type D = 13,001 – 16,999

Type E = 17,001 – 20,999

Type F = 21,001 – 25,999

Exemple: 15,8 m6 ou 41,04 + 0,01 / – 0,02.

Etalonnage: L6

Dim. nominales: 3,001 - 5,999 mm

Description technique

| | |
|--------------------|------------------|
| Dim. nominales | 3,001 - 5,999 mm |
| Qualité | 7 |
| Qualité | 8 |
| Qualité | 9 |
| Qualité | 10 |
| Qualité | 11 |
| Qualité | 12 |
| Qualité | 13 |
| Norme | DIN 2245-1 |
| Norme | DIN 7163 |
| Norme | DIN 1938-1 |
| Plage de tolérance | A |
| Plage de tolérance | B |
| Plage de tolérance | C |
| Plage de tolérance | CD |
| Plage de tolérance | D |
| Plage de tolérance | E |
| Plage de tolérance | EF |
| Plage de tolérance | F |
| Plage de tolérance | FG |
| Plage de tolérance | G |
| Plage de tolérance | H |
| Plage de tolérance | JS |
| Plage de tolérance | J |
| Plage de tolérance | K |
| Plage de tolérance | M |
| Plage de tolérance | P |
| Plage de tolérance | N |
| Plage de tolérance | R |

| | |
|--------------------|--|
| Plage de tolérance | S |
| Plage de tolérance | U |
| Plage de tolérance | T |
| Plage de tolérance | V |
| Plage de tolérance | X |
| Plage de tolérance | ZA |
| Plage de tolérance | ZA |
| Plage de tolérance | Z |
| Plage de tolérance | ZB |
| Plage de tolérance | ZC |
| Étalonnage | L6 |
| Type de produit | Calibres pour rainures, entre/n'entre pas |

Services

| | |
|--|-----------|
| Marquage inscription au laser Type | 018940 |
| Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 20 mm | 018400 20 |
| Étalonnage DAkKS Tampon lisse double Ø maximal 60 mm | 019620 60 |
| Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 20 mm | 028300 20 |
| Étalonnage DAkKS Tampon lisse double Ø maximal 60 mm | 028340 60 |