

Calibre pour rainures avec tolérance chiffrée, Type: D



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 484411 D |
| GTIN | 2050001956729 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Pour dimensions intermédiaires ou tolérance chiffrée.

Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N'ENTRE PAS. Côté ENTRE avec **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.

Calibre pour rainures avec tolérance chiffrée, par ex. 484411 réf. **41,04 +0,01/-0,02**.

Utilisation:

Pour le contrôle d'ajustements plats, par ex. de rainures.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

Remarque(s):

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 3,001 – 5,999

Type B = 6,001 – 8,999

Type C = 9,001 – 12,999

Type D = 13,001 – 16,999

Type E = 17,001 – 20,999

Type F = 21,001 – 25,999

Description technique

| | |
|---------------------|--------------------|
| Dim. nominales | 13,001 - 16,999 mm |
| Valeur de tolérance | -2,7 - 1,35 mm |
| Norme | DIN 7164 |

| Norme | DIN 1938-1 |
|--------------------|------------|
| Qualité | 7 |
| Qualité | 8 |
| Qualité | 9 |
| Qualité | 10 |
| Qualité | 11 |
| Qualité | 12 |
| Qualité | 13 |
| Plage de tolérance | G |
| Plage de tolérance | A |
| Plage de tolérance | B |
| Plage de tolérance | C |
| Plage de tolérance | CD |
| Plage de tolérance | D |
| Plage de tolérance | E |
| Plage de tolérance | EF |
| Plage de tolérance | F |
| Plage de tolérance | FG |
| Plage de tolérance | H |
| Plage de tolérance | JS |
| Plage de tolérance | J |
| Plage de tolérance | K |
| Plage de tolérance | M |
| Plage de tolérance | P |
| Plage de tolérance | N |
| Plage de tolérance | R |
| Plage de tolérance | S |
| Plage de tolérance | U |
| Plage de tolérance | T |

| | |
|--------------------|--|
| Plage de tolérance | V |
| Plage de tolérance | X |
| Plage de tolérance | ZA |
| Plage de tolérance | ZA |
| Plage de tolérance | Z |
| Plage de tolérance | ZB |
| Plage de tolérance | ZC |
| Etalonnage | L6 |
| Type de produit | Calibres pour rainures, entre/n'entre pas |

Services

| | |
|---|-----------|
| Etalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 20 mm | 028300 20 |
|---|-----------|