



Paire de gants HyFlex® 11-619, Taille des gants: 7



Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 094262 7 |
| GTIN | 10076490481145 |
| Classe d'article | 04P |

Description

Exécution:

Série HyFlex®. Gants extrêmement fins mais robustes grâce à la technique de tricot à **jauge 18**. Conviennent notamment aux tâches d'assemblage simples mais exigeant une grande précision, à l'assemblage final de moteurs électriques, climatiseurs, faisceaux de câbles.

HyFlex® 11-619. Avec revêtement jusque dans la zone du poignet.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot technologique: 18G

Couleur: blanc

Description technique

| | |
|------------------------------|----------------|
| Protection contre la chaleur | Non disponible |
| Respirabilité | Excellent |
| Taille des gants | 7 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Matériau revêtement | PU |
| Préhension à l'humidité | Moyen |
| Poids | 7,4 g |
| Ajustement | Excellent |
| Sensibilité | Excellent |
| Sans DMF | non |
| Sans silicone | non |
| Préhension à l'huile | Bon |
| Série | HyFlex® |
| Catégorie de protection | Catégorie II |
| Type de gants | Gants multi-usages |
| EN 388:2016 | 2121X |
| Matériau support | Nylon |
| Revêtement | PU |
| Applications | Précision |
| Couleur | blanc |
| Tricot technologique | 18G |
| Type de produit | Gants multi-usages |