

ASATEX[®]**Paire de gants Hit Flex, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094280 7
GTIN	4029201135478
Classe d'article	09H

Description**Exécution:**

Hit Flex. Gants respirants à revêtement en mousse nitrile pour une bonne sensibilité, une résistance à l'abrasion élevée et un ajustement optimal. Öko-Tex[®] Standard 100.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100

Couleur: noir / gris

Description technique

Sensibilité	Bon
Préhension à l'humidité	Bon
Respirabilité	Bon
Préhension à l'huile	Moyen

Ajustement	Excellent
Matériau revêtement	Nitrile
Taille des gants	7
Sans silicone	non
Sans DMF	non
Protection contre la chaleur	Non disponible
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	12
EN 388	4131X
Matériau support	Nylon, élasthanne
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / gris
Poids	22,4 g
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages