


**Garant**
**Porte-outils à bride eco, court, à gauche, Carré / plaque: 25/12mm**

**Données de commande**

N° commande	250005 25/12
GTIN	4045197926968
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DCLNR/L 2525X12

Plaque adaptée: CN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 32 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 34 mm

Longueur totale L: 104,5 mm

Sous-plaque: 259033 2

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Longueur totale L	104,5 mm
Bride, vis, ressort	259036 8
Longueur de tête L <sub>1</sub>	34 mm

Vis pour sous-plaquette	259027 2
Sous-plaquette	259033 2
Taille plaquette	12 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Taille de queue	25 mm
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2525X12
Série	Eco
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis