

Garant
Porte-outils à bride eco, court, à gauche, Carré / plaquette: 20/12mm

Données de commande

N° commande	250005 20/12
GTIN	4045197926951
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DCLNR/L 2020X12

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 26 mm

Longueur de tête L₁: 29 mm

Longueur totale L: 88 mm

Sous-plaquette: 259033 2

Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Taille plaquette	12 mm
Longueur de tête L ₁	29 mm
Bride, vis, ressort	259036 8

Largeur fonctionnelle L ₄	26 mm
Longueur totale L	88 mm
Taille de queue	20 mm
Sous-plaquette	259033 2
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2020X12
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Série	Eco
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis