

Garant**Porte-outils à vis eco, court, à droite, Carré / plaquette: 25/11 mm****Données de commande**

N° commande	260294 25/11
GTIN	4251414915060
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process. Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: SDJCR/L 2525X11

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 32 mm

Longueur totale L: 104,5 mm

Jeu de vis pour plaquettes: 269023 3

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269023 3
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 2525X11
Vis pour sous-plaquette	269013 1
Longueur de tête L ₁	32 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Longueur totale L	104,5 mm
Sous-plaquette	269007 1
Série	Eco
Type d'utilisation	à droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15