


Garant
Porte-outils à bride eco, court, gauche, Carré / plaquette: 20/08 mm

Données de commande

N° commande	251909 20/08
GTIN	4045197927392
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DWLNR/L 2020X08

Plaquette adaptée: WN.. 0804..

Largeur fonctionnelle L_4 : 25 mm

Longueur de tête L_1 : 32 mm

Longueur totale L: 92 mm

Sous-plaquette: 259033 6

Description technique

Taille plaquette	8 mm
Bride, vis, ressort	259036 9
Code ISO porte-outils	DWLNR/L 2020X08
Sous-plaquette	259033 6

Longueur totale L	92 mm
Longueur de tête L ₁	32 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 4
Taille de queue	20 mm
Type d'utilisation	gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500