

**Garant****Comparateur numérique Lecture 0,01 mm - Jeu de 3 pièces, Plage de mesure: 12,5mm****Données de commande**

N° commande	434003 12,5
GTIN	4045197927217
Classe d'article	41C

**Description****Exécution:**

Comparateur numérique avec très grand affichage LCD (12 mm) fortement contrasté. Prêt à l'emploi immédiatement après la mise en marche grâce au système de référence.

**Fonctionnement:**

Mise à zéro de l'affichage à n'importe quelle position, inversion du sens de comptage, verrouillage des touches contre tout actionnement accidentel, arrêt automatique (sélectionnable). Remise en marche par déplacement ou pression sur une touche; la référence est toujours conservée. IP52: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau) jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Comparateur avec capuchon de protection en aluminium vissé à l'extrémité de la touche de mesure et capuchon de relevage à monter différemment. 1 pile 081560 réf. CR2032.

**3xcomparateurs** 434000 réf. 12,5.

**Accessoire(s):**

Touches spéciales et de rechange 434900 / 4910 / 4915, flexible de relevage 434930, câble de données 498940.

## Description technique

Lecture commutable	0,01 mm
Plage de mesure	12,5 mm
Force de mesure	0,5 – 1 N
Lecture commutable	0,0005 pouce
Etalonnage	C1
Ø axe de fixation h6	8 mm
Ø corps max	60 mm
Erreur admissible	0,02 mm
Epaisseur du boîtier	28 mm
Indice de protection IP	IP 52
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Type de pile	Pile bouton
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface RS232C
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Méetrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

## Services

EtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 3X12,5 mm	023000 3X12,5
	023010 3X12,5

Étalonnage DAkkS  
Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001  
Plage de mesure maximale 3X12,5 mm

---

### Accessoires

Comparateur numérique lecture 0,01 mm  
Plage de mesure 12,5 mm

434000 12,5