

**Garant****Alésoir à main Configurable, non revêtu, Ø nom. DC: 38mm****Données de commande**

N° commande	160200 38
GTIN	4045197927569
Classe d'article	10N

**Description****Exécution:**

Avec **hélice à gauche** 7– 8° et entrée longue sur 1/4 de la longueur de coupe. Nombre de dents pair avec pas différentiel pour un alésage rond et exempt de facettes. Le listel rode l'alésage et guide l'alésoir.

Alésoirs à main **rectifiés pour ajustement suivant vos indications.**

**Utilisation:**

Pour trous débouchants (pas pour les trous borgnes). Conviennent également pour l'alésage avec coupe interrompue.

**Description technique**

Carré corps □	29 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	190 mm
Longueur totale L	305 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	38 mm
Longueur de coupe L <sub>c</sub>	152 mm
Nombre de dents Z	10
Plage de Ø	37,201 - 39,2 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 206 B
Angle d'hélice	7-8 degré

Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		