

Honeywell**Paire de gants Perfect Poly® Skin, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094250 7
GTIN	3603835501352
Classe d'article	09A

Description**Exécution:**

Perfect Poly® Skin. Gants de protection serrés offrant une sensibilité extrême, une bonne préhension, un grand confort et une résistance exceptionnelle. **Sans silicone.**

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Sans silicone	oui
Référence fabricant	Perfect Poly Skin
Respirabilité	Excellent
Préhension à l'humidité	Moyen
Préhension à l'huile	Moyen
Sans DMF	non

Sensibilité	Excellent
Protection contre la chaleur	Non disponible
Taille des gants	7
Matériau revêtement	PU
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	10
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Sans silicone
EN 388	3111X
Matériau support	Polyamide
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	220 - 260 mm
Couleur	gris / bleu
Poids	14-20 g
Tricot technologique	15G
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	1
Type de produit	Gants multi-usages