



Paire de gants HyFlex® 11-619, Taille des gants: 8



Données de commande

N° commande	094262 8
GTIN	10076490481138
Classe d'article	04P

Description

Exécution:

Série HyFlex®. Gants extrêmement fins mais robustes grâce à la technique de tricot à **jauge 18**. Conviennent notamment aux tâches d'assemblage simples mais exigeant une grande précision, à l'assemblage final de moteurs électriques, climatiseurs, faisceaux de câbles.

HyFlex® 11-619. Avec revêtement jusque dans la zone du poignet.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot technologique: 18G

Couleur: blanc

Description technique

Taille des gants	8
Sensibilité	Excellent
Préhension à l'huile	Bon

Ajustement	Excellent
Préhension à l'humidité	Moyen
Sans DMF	non
Protection contre la chaleur	Non disponible
Respirabilité	Excellent
Poids	7,4 g
Matériau revêtement	PU
Sans silicone	non
Série	HyFlex®
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
EN 388:2016	2121X
Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Applications	Précision
Couleur	blanc
Tricot technologique	18G
Type de produit	Gants multi-usages