

**HOLEX****Pied à coulisse d'atelier avec graduation mm et pouces, Plage de mesure: 1000mm****Données de commande**

N° commande	415100 1000
GTIN	4045197927699
Classe d'article	41Z

**Description****Exécution:**

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés jusqu'à la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

**Description technique**

Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Etalonnage	A1
Emballage	Boîte robuste
Graduation	1/128 pouce
Longueur de bec	150 mm
Graduation	1/20 mm
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	±0,15 mm
Graduation vernier mm/pouces	oui
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX

Type de produit

Pied à coulisse d'atelier

**Services**Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage  
de mesure maximale 1000 mm

021000 1000

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur  
Plage de mesure maximale 1000 mm

021010 1000