



Jauge numérique pour cordons de soudure, Plage de mesure: 30 mm



Données de commande

N° commande	477630 30
GTIN	4045197927675
Classe d'article	42H

Description

Exécution:

Grand affichage numérique à fort contraste avec boîtier métallique robuste. Jauge numérique pour cordons de soudure avec **système absolu**, mise à zéro superflue. Le système électronique se coupe automatiquement après env. 5 minutes et se réenclenche d'une simple poussée.

Utilisation:

Pour la mesure de cordons de soudure plats et en coin.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Matériau: Acier inoxydable, INOX

Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Lecture commutable: mm / pouce

Emballage: Boîte robuste

Norme: Norme usine

Etalonnage: Prix sur demande

Lecture commutable: 0,01 mm

Lecture commutable: 0,0005 pouce

Erreur admissible: 0,02 mm

Description technique

Lecture commutable	0,01 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce

Norme	Norme usine
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	Prix sur demande
Erreur admissible	0,02 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Lecture commutable	mm / pouce
Plage de mesure	0 - 30 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Jauges pour cordons de soudure

Services

Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Jauges pour cordons de soudure avec coulisseau	017830

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------