

**jauge de profondeur numérique, Plage de mesure: 50mm****Données de commande**

N° commande	418760 50
GTIN	4045197927682
Classe d'article	42A

Description**Exécution:**

Jauge de profondeur numérique avec **système absolu**, mise à zéro superflue. Très grande précision grâce à la règle en verre. Le système électronique se coupe automatiquement après env. 5 minutes et se réenclenche d'une simple poussée.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Etalonnage	A1
Lecture commutable	0,01 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Longueur de la jauge	6 mm
Ø de la jauge	1,5 mm
Erreur admissible	0,02 mm
Longueur semelle	50 mm
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine

Lecture commutable	mm / pouce
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métriologie	numérique
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauges de profondeur

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Vis pour support de jauge de profondeur	412236