

Garant
CNMG 160612, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	250170 HB7120-1
GTIN	4045197927491
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160612 HB7120-1 Nuance: HB7120-1
 Brise-copeaux: Carbure
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Nuance	HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min

Rayon d'angle	1,2 mm
Brise-copeaux	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage