


Garant
SNMG 150612, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	251232 HB7140-1
GTIN	4045197928184
Classe d'article	21G

Description

SNMG 150612 HB7140-1 Rayon d'angle: 1,2 mm
 Nuance: HB7140-1
 Brise-copeaux: Carbure
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Brise-copeaux	Carbure
Nuance	HB7140-1

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 150612
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage