


Garant
CNMM 160624, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Classe d'article	21G

Description

CNMM 160624 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VR

 Prof. coupe a_p : 2 - 8 mm

Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 210 m/min

Description technique

Application principale	M
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VR
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	2,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 210 m/min
Classement finition/ébauche	Finition

Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Prof. coupe a_p	2 - 8 mm
Nuance	HB7120-1
Code ISO plaquette	CNMM 160624
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage