

Garant
CNMG 160616, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	250172 HB7140-1
GTIN	4045197927927
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160616 HB7140-1 Nuance: HB7140-1
 Brise-copeaux: Carbure
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	1,6 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Brise-copeaux	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage