

Garant**Porte-outils à bride, droite, Carré / plaquette: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	251706 32/16
GTIN	4045197928245
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Taille plaquette	16 mm
Code ISO porte-outils	MVJNR/L 3225P16
Longueur de tête L ₁	32 mm
Vis pour bride de serrage	259021 1
Taille de queue	32 mm
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Longueur totale L	170 mm
Sous-plaquette	259031 39
Bride de serrage	259038 2
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500