

**Garant**
**CNMG 160616, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

N° commande	250338 HB7140-1
GTIN	4045197928009
Classe d'article	21G

### Description

CNMG 160616 HB7140-1 Nuance: HB7140-1  
 Brise-copeaux: VG  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 210 m/min

### Description technique

Nuance	HB7140-1
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/tr
Rayon d'angle	1,6 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 210 m/min
Brise-copeaux	VG
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage