

Garant**CNMG 190616, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	250174 HB7120-1
GTIN	4045197927934
Classe d'article	21G

Description

CNMG 190616 HB7120-1 Nuance: HB7120-1
Brise-copeaux: Carbure
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7120-1
Rayon d'angle	1,6 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Brise-copeaux	Carbure

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190616
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage