

**Garant**
**CNMM 120416, Nuance: HB7120-1**


### Données de commande

N° commande	250455 HB7120-1
GTIN	4045197928054
Classe d'article	21G

### Description

CNMM 120416 HB7120-1 Nuance: HB7120-1  
 Brise-copeaux: VR  
 Prof. coupe  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 210 m/min

### Description technique

Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7120-1
Application principale	M
Prof. coupe $a_p$	2 - 8 mm
Brise-copeaux	VR
Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 210 m/min

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	1,6 mm
Code ISO plaquette	CNMM 120416
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage