

Garant
SNMG 150608, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	251230 HB7120-1
GTIN	4045197928153
Classe d'article	21G

Description

SNMG 150608 HB7120-1 Rayon d'angle: 0,8 mm
 Nuance: HB7120-1
 Brise-copeaux: Carbure
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7120-1

Brise-copeaux	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 150608
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage