



Pantalon Quality Dress, gris clair, Taille de confection DE: 48



Données de commande

N° commande	091122 48
GTIN	4014382988074
Classe d'article	09S

Description

Exécution:

Vêtements de travail **Quality Dress** en 100 % coton. Le coton est particulièrement résistant aux influences chimiques et mécaniques ainsi qu'à la chaleur. Produit naturel, le coton allie confort grâce à ses propriétés de régulation thermique et son grand pouvoir absorbant.

Pantalon.

Description:

- **Fermeture éclair à l'entrejambe.**
- **Deux poches avant renforcées.**
- **Poche de cuisse.**
- **Poche pour téléphone portable.**
- **Genoux renforcés.**
- **Poche pour mètre pliant.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Pantalon en bleu bleuet sous le code art. 091121.

Composition du tissu: 100% coton

Grammage du matériau/densité du tissu: 285 g/m²

Norme pour les vêtements: UV-Standard 801

Lavage: 60 °C couleurs

Description technique

Matière	Coton
Braguette	Fermeture à glissière
Nombre de poches de cuisse	1
Taille unisexe	M
Bas de jambe	droite, ouverte
Nombre de poches pour mètre pliant	1
Poche pour téléphone portable	oui
Poches latérales	appliquée, renforcée
Taille FR	42
Nombre de poches latérales	2
Genoux renforcés	oui
Taille de confection DE	48
Taille UK	32R
Taille US	33/31
Taille IT	42
Série	QUALITY DRESS
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	42
Taille NL	48
Sexe	Homme
Composition du tissu	100% coton
Grammage du matériau/densité du tissu	285 g/m ²
Norme pour les vêtements	UV-Standard 801
Lavage	60 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir

Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur	gris clair
Type de produit	Pantalons de travail