


**Garant**
**DNMG 150404, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 250767 HB7140-1 |
| GTIN             | 4045197928672   |
| Classe d'article | 21G             |

### Description

DNMG 150404 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min

### Description technique

|   |                 |
|---|-----------------|
| Classement finition/ébauche                   | Ebauche         |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 60 - 230 m/min  |
| Avance $f$                                    | 0,2 - 0,5 mm/tr |
| Brise-copeaux                                 | Carbure         |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,5 - 5 mm      |
| Type d'outils                                 | Carbure         |
| Application principale                        | M               |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Nuance                      | HB7140-1                 |
| Rayon d'angle               | 0,4 mm                   |
| Condition de coupe          | Légèrement intermittente |
| Code ISO plaquette          | DNMG 150404              |
| Nombre de changements/dents | 4                        |
| Tolérance                   | M                        |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage  |