

**Garant**
**DNMG 150412, Nuance: HB7120-1**


### Données de commande

N° commande	250769 HB7120-1
GTIN	4045197928702
Classe d'article	21G

### Description

DNMG 150412 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min

### Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min
Type d'outils	Carbure
Application principale	M

Rayon d'angle	1,2 mm
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7120-1
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150412
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage