

Garant**DNMG 150408, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	250868 HB7140-1
GTIN	4045197928733
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 210 m/min

Description technique

Nuance	HB7140-1
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 210 m/min
Brise-copeaux	VG
Application principale	M
Code ISO plaquette	DNMG 150408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage