

Garant**DNMG 150412, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	250769 HB7140-1
GTIN	4045197928719
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150412 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Application principale	M

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Code ISO plaquette	DNMG 150412
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage