

**Garant****DNMG 150412, Nuance: HB7120-1**

## Données de commande

N° commande	250869 HB7120-1
GTIN	4045197928740
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150412 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm
Application principale	M
Brise-copeaux	VG
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	1,2 mm

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Nuance	HB7120-1
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage