

Garant**DNMG 150404, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	250670 HB7120-1
GTIN	4045197928627
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150404 HB7120-1 Nuance: HB7120-1
Brise-copeaux: VS
Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7120-1

Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage