

**Garant****Mini-barre d'alésage, carbure, à droite, Longueur de col L1 / dim. plaquette d: 42/6mm****Données de commande**

N° commande	270006 42/6
GTIN	4045197928962
Classe d'article	21V

**Description****Exécution:**

Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Changement de plaquette aisé.**

**Remarque(s):**

**Uniquement** pour alésage et chanfreinage!

**Description technique**

Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11,5 mm
Longueur totale L	100,5 mm
Taille plaquette	06 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	42 mm
Vis pour plaquette	279815 10
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500

---