

**Garant****Mini-barre d'alésage, carbure, à droite, Longueur de col L1 / dim. plaquette d: 56/8mm****Données de commande**

N° commande	270006 56/8
GTIN	4045197928986
Classe d'article	21V

**Description****Exécution:**

Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Changement de plaquette aisé.**

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	56 mm
Longueur totale L	120 mm
Vis pour plaquette	279815 11
Taille plaquette	08 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11,5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

**Accessoires**

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX10

674248 TX10

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500