

**Ansell****Paire de gants HyFlex® 11-600, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094240 9
GTIN	10076490499324
Classe d'article	04P

**Description****Exécution:**

HyFlex® 11-600. Gants en maille fine enduction paume et doigt pour les environnements de travail secs. Convient pour des travaux de précision, grande respirabilité. Avec substrat fin pour une utilisation dans l'industrie lors de travaux légers et de précision nécessitant une **mobilité maximale**. Les produits sont protégés des empreintes de doigts, des résidus laissés par les gants eux-mêmes ainsi que d'un encrassement global. Convienent notamment au montage de petites pièces telles que les roulements à billes, les articulations et les ressorts.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Ajustement	Excellent
Sensibilité	Excellent
Matériau revêtement	PU

Taille des gants	9
Sans silicone	non
Préhension à l'huile	Moyen
Sans DMF	non
Protection contre la chaleur	Non disponible
Respirabilité	Excellent
Préhension à l'humidité	Moyen
Série	HyFlex®
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12
EN 388	3121A
Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	200 mm
Couleur	blanc
Poids	11,6 g
Tricot technologique	15G
Utilisation	réutilisable
Matière	PU
Classe de protection anti-coupure	A
Type de produit	Gants multi-usages