

Garant**Porte-outils à vis, droite, Dimension queue / carré: 12/09mm****Données de commande**

N° commande	260000 12/09
GTIN	4045197929143
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	12 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Longueur de tête L ₁	19 mm
Code ISO porte-outils	SCSCR/L 1212F09
Longueur totale L	80 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille plaquette	9 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500