

Porte-outils à vis, droite, Dimension queue / carré: 8/06mm**Données de commande**

N° commande	260000 8/06
GTIN	4045197929129
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	10 mm
Taille de queue	8 mm
Longueur totale L	60 mm
Longueur de tête L ₁	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Taille plaquette	6 mm
Code ISO porte-outils	SCSCR/L 0808D06
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500