

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / carré: 10/06mm****Données de commande**

N° commande	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Taille de queue	10 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur totale L	70 mm
Code ISO porte-outils	SCSCR/L 1010E06
Longueur de tête L ₁	12 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	12 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500