

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / carré: 16/12mm****Données de commande**

N° commande	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Classe d'article	21T

**Description technique**

Vis pour sous-plaquette	269013 5
Longueur totale L	101 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Sous-plaquette	269005 6
Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Taille plaquette	12 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Taille de queue	16 mm
Code ISO porte-outils	SCSCR/L 1616H12
Longueur de tête L <sub>1</sub>	22 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

### Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 20

269028 20

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500