


Garant**Plaquette à profil complet 30° ext. gauche, HB7125, Nombre de filets / pouce:
10****Données de commande**

N° commande	270970 10
GTIN	4045197929310
Classe d'article	21J

Description technique

Nombre de filets/pouce	10
Type d'outils	Carbure
Utilisation à l'intérieur/extérieur	extérieur
Type d'utilisation	Gauche
Profil de plaquette	Profil complet
Nuance	HB7125
Type de filetage	RD-LH
Type de filetage	RD
Norme de filetage	DIN 405
Angle de flanc env.	30 degré
Epaisseur	3,6 mm

Format plaquette L	16 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	60 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		