

**Plaquette à profil complet 30° ext. gauche, HB7125, Nombre de filets / pouce:  
4****Données de commande**

N° commande	270974 4
GTIN	4045197929433
Classe d'article	21J

**Description technique**

Nombre de filets/pouce	4
Type d'outils	Carbure
Utilisation à l'intérieur/extérieur	extérieur
Type d'utilisation	Gauche
Profil de plaquette	Profil complet
Nuance	HB7125
Type de filetage	RD-LH
Type de filetage	RD
Norme de filetage	DIN 405
Angle de flanc env.	30 degré
Epaisseur	4,76 mm
Format plaquette L	22 mm

Type de produit

Plaquettes pour filetage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		