

**Garant****Plaquette à profil complet 30° ext. gauche, HB7125, Nombre de filets / pouce:  
6**

### Données de commande

N° commande	270974 6
GTIN	4045197929426
Classe d'article	21J

### Description technique

Nombre de filets/pouce	6
Type d'outils	Carbure
Type d'utilisation	Gauche
Utilisation à l'intérieur/extérieur	extérieur
Profil de plaquette	Profil complet
Nuance	HB7125
Type de filetage	RD-LH
Type de filetage	RD
Norme de filetage	DIN 405
Angle de flanc env.	30 degré
Epaisseur	4,76 mm

Format plaquette L	22 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		