

**Ansell****Paire de gants HyFlex® 11-619, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094262 10
GTIN	10076490481114
Classe d'article	04P

**Description****Exécution:**

Série HyFlex®. Gants extrêmement fins mais robustes grâce à la technique de tricot à **jauge 18**. Conviennent notamment aux tâches d'assemblage simples mais exigeant une grande précision, à l'assemblage final de moteurs électriques, climatiseurs, faisceaux de câbles.

HyFlex® 11-619. Avec revêtement jusque dans la zone du poignet.

**Norme:**

EN 388; EN 420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot technologique: 18G

Couleur: blanc

**Description technique**

Poids	7,4 g
Sensibilité	Excellent
Matériau revêtement	PU

Taille des gants	10
Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'humidité	Moyen
Ajustement	Excellent
Sans DMF	non
Préhension à l'huile	Bon
Sans silicone	non
Respirabilité	Excellent
Série	HyFlex®
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
EN 388:2016	2121X
Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Applications	Précision
Couleur	blanc
Tricot technologique	18G
Type de produit	Gants multi-usages