

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-800, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094350 10
GTIN	10076490480872
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

Série HyFlex®. Gants polyvalents revêtus de mousse nitrile pour des travaux précis et généraux. Offre un bon équilibre entre le confort, la mobilité et la protection des mains. Avec Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pour réduire la fatigue de la main. Öko-Tex® Standard 100.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Ajustement	Excellent
Sans DMF	oui
Sensibilité	Excellent
Préhension à l'humidité	Moyen

Préhension à l'huile	Bon
Respirabilité	Excellent
Sans silicone	oui
Taille des gants	10
Matériau revêtement	Nitrile
Protection contre la chaleur	Non disponible
Série	HyFlex®
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	12
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	3131A
Matériau support	Nylon
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Longueur	199 mm
Couleur	gris / blanc
Poids	20,4 g
Tricot technologique	15G
Utilisation	réutilisable
Matière	Mousse nitrile
Classe de protection anti-coupure	A
Type de produit	Gants multi-usages

