

Honeywell**Paire de gants Perfect Poly® Skin, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094250 10
GTIN	3603835501383
Classe d'article	09A

Description**Exécution:**

Perfect Poly® Skin. Gants de protection serrés offrant une sensibilité extrême, une bonne préhension, un grand confort et une résistance exceptionnelle. **Sans silicone.**

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Préhension à l'humidité	Moyen
Matériau revêtement	PU
Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'huile	Moyen
Taille des gants	10
Référence fabricant	Perfect Poly Skin

Sensibilité	Excellent
Sans silicone	oui
Respirabilité	Excellent
Sans DMF	non
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	10
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Sans silicone
EN 388	3111X
Matériau support	Polyamide
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	220 - 260 mm
Couleur	gris / bleu
Poids	14-20 g
Tricot technologique	15G
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	1
Type de produit	Gants multi-usages