

**Ansell****Paire de gants HyFlex® 11-619, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094262 11
GTIN	10076490481107
Classe d'article	04P

**Description****Exécution:**

Série HyFlex®. Gants extrêmement fins mais robustes grâce à la technique de tricot à **jauge 18**. Conviennent notamment aux tâches d'assemblage simples mais exigeant une grande précision, à l'assemblage final de moteurs électriques, climatiseurs, faisceaux de câbles.

HyFlex® 11-619. Avec revêtement jusque dans la zone du poignet.

**Norme:**

EN 388; EN 420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot technologique: 18G

Couleur: blanc

**Description technique**

Poids	7,4 g
Sans silicone	non
Taille des gants	11

Ajustement	Excellent
Préhension à l'humidité	Moyen
Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'huile	Bon
Sensibilité	Excellent
Sans DMF	non
Matériau revêtement	PU
Respirabilité	Excellent
Série	HyFlex®
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
EN 388:2016	2121X
Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Applications	Précision
Couleur	blanc
Tricot technologique	18G
Type de produit	Gants multi-usages